

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	31,5 mm
ISO-kode holder	A25R SVQCR/L16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Hovedlængde L_1	43 mm
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500