

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A20R SVUCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Hovedlængde $L_1$	20,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500