

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269005 8
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	A32S SVQCR/L16
Hovedlængde $L_1$	33,5 mm
Samlet længde $L$	250 mm
Spændehøjde $L_2$	31 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500