

Garant
VC.T 160404, Type: HB7020


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SS

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning