

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261348 25/16 |
| GTIN | 4045197654168 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 32 mm |
| passende vendeskærplatter | VC.. 1604.. |
| Hovedlængde L_1 | 25,5 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 8 |
| ISO-kode holder | A25R SVUCR/L16 |
| Midterforskydning L_3 | 17 mm |
| Plattestørrelse | 16 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Spændehøjde L_2 | 24 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Skaft-Ø D_s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Vendeplatteskruesæt Type 8 | 269028 8 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |