

**Garant****Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300450 8
GTIN	4045197284525
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med stopskruer. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

**Fordel:**

Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt løb med lav vibration.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft **og hældende spændeflade** (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.

- **Længdetabet ved efterslibning af borene på endefladerne kan korrigeres via aksial længdejustering i værktøjsholderen.**

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolt ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm

309900 8