

Garant**Helprofilplatter 60°, indvendig højre, HB7020, Stigning: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270758 1,5
GTIN	4045197370310
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Udførelse:****Helprofilplatte 60°** til indvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6H.**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Gevindstigning	1,5 mm
Indsatstype	højre
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7020
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gevindtype	M
Gevindtype	MF
Gevindtype	MF-LH

Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	betinget egnet	120 m/min	N
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		