

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269005 8
Skrue til underlagsplade	269013 2
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
ISO-kode holder	A40T SVUCR/L16
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	49 mm
Samlet længde $L$	300 mm
Spændehøjde $L_2$	39 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 8	269005 8
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendepatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500