

LOCTITE**Fugeprodukter, 50 ml, Producent-ID: 648**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083341 648
GTIN	5010266006659
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Anvendelse:

Universalt fugeprodukt, høj temperaturresistens. Fortrinsvis til lejer, aksler etc.

Bemærk:

Overflader skal først forbehandles med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer	GHS05: Ætsning
Producentbetegnelse	LOCTITE 648
Håndfasthed efter	10 min
min. løsdrejningsmoment	29 Nm
Dynamisk viskositet	450 - 550 mPas

Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	olietolerant
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til anvendelsesområde	Spil- eller presseforbindelse
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Kemisk basis	Urethanmethakrylat
Form	flydende
Maks. spaltemål	0,15 mm
Farve	grøn
egnet til materiale	Stål
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Flammepunkt	93,3 °C
Temperaturanvendelsesområde	-75 - 180 °C
Funktionsstyrke efter	3 h
Afmontering	kun ved opvarmning
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Fugeprodukter

Tilbehør

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50