

LOCTITE**Hurtiglim, 20 g, Producent-ID: 496**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083352 496
GTIN	4100630496160
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt anvendelig til samling af forskellige materialer. Hurtig hærdning og rene, næsten usynlige samlinger. Hærdning via luftfugtighed.

Anvendelse:

Universal-hurtigklæbestof til næsten alle materialer. Fremragende egnet til **metal**. Lidt højere fasthed i forhold til størrelse 401, mindre temperaturstabil.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	20 - 30 N/mm ²
Håndfasthed efter	20 - 40 s
Producentbetegnelse	LOCTITE 496
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Dynamisk viskositet	125 mPas

Lagertemperatur	2 °C
Farligt gods klasse	9
Form	flydende
egnet til materiale	Kunststof
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	Elastomer
Kemisk basis	Methyl-cyanakrylat
Tæthed	1,09 g/cm ³
Temperaturanvendelsesområde	-40 - 80 °C
Farve	transparent
Holdbarhed fra fremstillingsdato	20 måned
Påfyldningsmængde	20 ml
Maks. spaltemål	15 mm
Produktnavnsegenskab	20 g
Produkttype	Sekundlim