

ER-spændetangspatronsæt, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300630 16
GTIN	4045197307910
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Høj præcision på systemkoncentricitet $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Op til 40% større spændekraft, ved nom. \emptyset .

Fordel:

- Højere standtider, optimal processikkerhed.
- Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).
- Lavere produktionsomkostninger.

Leveringsomfang:

ER-patron med møtrik (nr. 300470 str. 16, 25 eller 32), ER-spændenøgler (nr. 613300 str. 25 eller 309680 str. 32) og ER-spændepatroner (nr. 308901, 308941 eller 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 mm.

Inklusive kunststofkuffert.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308820; 308830. ER-spændenøgle, nr. 309680 eller 613300. ER-spændepatroner, nr. 308901 – 309434. ER-spændemøtrik nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	16
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm

308920 9

ER-spændetangspatron Form ADB til ER-
spændepatronstørrelse 16

300470 16