

Garant**VCGT 160402, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261457 HU7310
GTIN	4045197671721
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCGT 160402 HU7310 Type: HU7310
Spånbryder: AM
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o

Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160402
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning