

**Garant****VCGT 110301, Type: HU7310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,1 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110301
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning