

LOCTITE**Fugeprodukter, 50 ml, Producent-ID: 660**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083341 660
GTIN	3255460146868
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Anvendelse:

"Quick Metal" – god udfyldningsevne, yderst velegnet til reparation af udslåede konstruktionsdele. Anvend til forbehandling aktivator nr. 083393.

Bemærk:

Overflader skal først forbehandles med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Producentbetegnelse	LOCTITE 660
Håndfasthed efter	15 min
egnet til materiale	Stål
Maks. spaltømål	0,5 mm

egnet til anvendelsesområde	Reparation
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Form	pastøs
Påfyldningsmængde	50 ml
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Dynamisk viskositet	150000 - 350000 mPas
Egenskab	thixotrop
Kemisk basis	Urethanmethakrylat
Farve	sølvfarvet
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Flammepunkt	93 °C
Funktionsstyrke efter	1 h
Afmontering	kun ved opvarmning
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,098 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Fugeprodukter

Tilbehør

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Eget til
beholderstørrelse 50 ml

083344 50