

Garant**Helprofilplatte 60°, udvendig højre, HB7010, Antal gevind pr. tomme: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270900 20
GTIN	4045197531728
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Antal gevind pr. tomme	20
Skæremateriale	HM
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Indsatstype	højre
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7010
Gevindtype	UNS
Gevindtype	UNC
Gevindtype	UN
Gevindtype	UNF
Gevindtype	UNEF
Gevindtype	UN-LH

Gevindtype	UNC-LH
Gevindtype	UNF-LH
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindtype	UNS-LH
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

