

ARIANA**Slangesystem 1/2 tomme, Type: SET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	084420 SET
GTIN	4037728390010
Artikelklasse	08J

Beskrivelse**Udførelse:**

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.

- **Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.**
- **Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringsstang.**
- **Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. Ø 26 mm.**

Leveringsomfang:

2 slangemoduler a 15 cm (= 30 cm);
3 runddyser indv. Ø = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 fladdyse 35 mm bred;
1 gevindtilslutning 3/8 tomme (Ø 16,7 mm);
1 gevindtilslutning 1/2 tomme (Ø 20,7 mm)

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Kølesystem
-------------	------------