

Vinkelskruestrækkerforsats, Type: OSD2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Passer til alle gængse skruestrækkere og boremaskiner. Gear i førsteklasses stål. Hjørnemål 30 mm. Lejepande med holdeflange til momentunderstøttelse kan drejes 360° trinløst. Holder magnetiseret, passer til 1/4 tomme bitsekskant. Vinkelnøgle-/borforsats er den perfekte løsning til alle skrueopgaver på trange og svært tilgængelige steder.

1/4 tomme magnetisk Hex-holder til alle standardbits 25 mm (C 6,3) og kugleholder (E 6,3), med bitlås.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	40 Nm
Type	OSD2
Produkttype	Skrueforsats