

Helprofilplatte 55°, indvendig venstre, HB7010, Antal gevind pr. tomme: 14**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270834 14
GTIN	4045197368171
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Antal gevind pr. tomme	14
Skæremateriale	HM
Indsatstype	venstre
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Vendeskersplatteprofil	Hel profil
Type	HB7010
Gevindtype	BSW-LH
Gevindtype	BSW
Gevindtype	BSP-LH
Gevindtype	G
Gevindtype	G-LH
Gevindtype	BSP
Flankevinkel	55 grader

Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til gevindrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		