

ER-spændetangspatronsæt, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

300630 32

GTIN

4045197307927

Artikelklasse

37D

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Høj præcision på systemkoncentricitet $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Op til 40% større spændekraft, ved nom. \emptyset .

Fordel:

- Højere standtider, optimal processikkerhed.
- Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).
- Lavere produktionsomkostninger.

Leveringsomfang:

ER-patron med møtrik (nr. 300470 str. 16, 25 eller 32), ER-spændenøgler (nr. 613300 str. 25 eller 309680 str. 32) og ER-spændepatroner (nr. 308901, 308941 eller 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 mm.

Inklusive kunststofkuffert.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308820; 308830. ER-spændenøgle, nr. 309680 eller 613300. ER-spændepatroner, nr. 308901 – 309434. ER-spændemøtrik nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	32
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetangspatron Form ADB til ER-spændepatronstørrelse 32	300470 32