

**Garant****ER-minispændetangsholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300685 11
GTIN	4045197291806
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.  
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

**Anvendelse:**

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

Spændenøgler nr. 309680 – 309740.

ER-spændepatroner nr. 308878 – 309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

**Bemærk:**

Ikke egnet til krympeprocesser.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>2</sub>	19 mm
Spændeområde	0,5 - 7 mm
Skaft-Ød	16 mm
Skaftlængde L <sub>1</sub>	150 mm
Til ER-spændetænger	11 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309369 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309368 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-mini-spændemøtrik Til ER 11	309650 11
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4