

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300835 27
GTIN	4045197285119
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Ekstra medbringerring nr. 309870	27
Fræsedornslængde L ₄	33 mm
Fræsedornslængde L ₃ med medbringerring	21 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Udragende længde, A-mål	55 mm

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Antræksbolt tætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Medbringerring Til dorn-Ø 27 mm	309870 27
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40

Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Fræserspændeskrue Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40