

**HOLEX****Spændepatroner, SK 40, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300775 20
GTIN	4045197550866
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

**Teknisk beskrivelse**

passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55
Spændestang, udv. Ø D	52 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Spændekraft op til	500 Nm
Adapter	SK 40

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309570 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309570 18
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309566 10
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309566 16
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309566 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309570 12
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309570 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309570 10
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309566 12
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309570 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309570 25
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309566 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309570 8
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40