

HOLEX**Spændepatroner, SK 40, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300775 32
GTIN	4045197546982
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	66 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Udragende længde, A-mål	105 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Spændekraft op til	900 Nm
Adapter	SK 40

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309570 6
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309570 10
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309570 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309570 25
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309570 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309570 18
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309570 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309570 12
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40