

HOLEX**Spændepatroner, SK 50, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300778 32
GTIN	4045197546999
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Spændestang, udv. Ø D	66 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Spændekraft op til	900 Nm
Adapter	SK 50

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309570 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309570 10
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309570 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309570 18
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309570 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309570 8
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309570 12
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309570 25