

Garant
Gevinddrejeplatesæt str. 16, HB7010, Type: IR

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	271900 IR
GTIN	4045197370976
Artikelklasse	21J

Beskrivelse
Indhold:

Helprofil, metrisk 60°: Nr. 270756 str. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Delprofil, metrisk 60°: Nr. 270792 str. 0,5-1,5; 1,75-3

Helprofil, BSW 55°: Nr. 270824 str. 14; 11

Gevindtype: M

Gevindtype: M-LH

Gevindtype: MF

Gevindtype: G

Gevindtype: BSW

Gevindtype: MF-LH

Bearbejdningsretning: højre

Teknisk beskrivelse

Bearbejdningsretning	højre
Skæremateriale	HM
Gevindtype	M
Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF
Gevindtype	G
Gevindtype	BSW

Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	G-LH
Gevindtype	BSW-LH
Type	HB7010
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Tilbehør

Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 1 mm	270756 1
Helprofilplatte 55°, indvendigt højre Antal gevind pr. tomme 14	270824 14
Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 1,5 mm	270756 1,5
Helprofilplatte 55°, indvendigt højre Antal gevind pr. tomme 11	270824 11
Delprofilplatte 60°, indvendig højre Stigning 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 2 mm	270756 2
Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 3 mm	270756 3
Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 1,75 mm	270756 1,75
Helprofilplatter 60°, indvendig højre Stigning 2,5 mm	270756 2,5
Delprofilplatte 60°, indvendig højre Stigning 1,75-3 mm	270792 1,75-3