

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, Venstre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 4
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	13 mm
Midterforskydning L_3	7,3 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft- \varnothing D_5	20 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 4	279810 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500