

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 44/9,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med fast hældningsvinkel.

Bemærk:

Udhængslængden kan indstilles mellem 8 mm og 44 mm.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9,3 mm
Vendeplatteskrue	279810 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	nej
Skaft-Ø D_s	16 mm
Hældningsvinkel	2,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Spændeskruer Type 7	279810 7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200