

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300930 40
GTIN	4045197285386
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tvæرنot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Ekstra medbringerring nr. 309870	40
passende specialnøgle nr. 309840	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm

Fræsedornslængde L ₄	41 mm
Udvendig Ø D	70 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50