

**Garant**
**Gevinddrejeplassesæt str. 16, HB7010, Type: EL**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271900 EL
GTIN	4045197371492
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse**
**Indhold:**

Helprofil, metrisk 60°: Nr. 270720 str. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Delprofil, metrisk 60°: Nr. 270745 str. 0,5-1,5; 1,75-3

Helprofil, BSW 55°: Nr. 270805 str. 14; 11

**Teknisk beskrivelse**

Bearbejdningsretning	Venstre
Skæremateriale	HM
Gevindtype	M
Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF
Gevindtype	G
Gevindtype	BSW
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	G-LH
Gevindtype	BSW-LH
Type	HB7010

Produkttype

Vendeskærsplatte til gevinddrejning

## Tilbehør

Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 1,75 mm	270776 1,75
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 2 mm	270720 2
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 1,5 mm	270720 1,5
Delprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 2,5 mm	270720 2,5
Helprofilplatte 55°, indvendig venstre Antal gevind pr. tomme 11	270834 11
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 1,25 mm	270720 1,25
Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 3 mm	270776 3
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 1 mm	270720 1
Helprofilplatte 55°, indvendig venstre Antal gevind pr. tomme 14	270834 14
Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 1,5 mm	270776 1,5
Helprofilplatte 55°, udvendig venstre Antal gevind pr. tomme 11	270805 11
Delprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 2,5 mm	270776 2,5
Helprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 3 mm	270720 3
Delprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 1 mm	270776 1
Helprofilplatte 55°, udvendig venstre Antal gevind pr. tomme 14	270805 14
Helprofilplatte 60°, indvendig venstre Stigning 2 mm	270776 2
Delprofilplatte 60°, udvendig venstre Stigning 1,75-3 mm	270745 1,75-3