


Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L₄: 16 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Spændeskruer til gevindplade: 279810 2

Underlagsplatte 1,5°: 272610 1,5

Spændeskruer til underlagsplatte: 279824 1

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	16 mm
Passer til plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm

Spændeskruer til gevindplade	279810 2
Spændeskruer til underlagsplade	279824 1
Underlagsplade 1,5°	272610 1,5
Hovedlængde L ₁	27 mm
Samlet længde L	74 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer	272500
Skrue til underlagsplade	272540
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Underlagsplade til skærholdere Hældningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5
Spændeskruer Type 2	279810 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500