

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
Vendeplatteskrue	279810 4
Midterforskydning L_3	7,3 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D_5	20 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 4	279810 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500