

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, Venstre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskrue	279810 5
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Midterforskydning L_3	11,5 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D_5	20 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer Type 5	279810 5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200