

**HOLEX®****Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300980 22
GTIN	4045197145574
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600; 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udvendig Ø D: 40 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 19 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 31 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 22

Ekstra medbringerring 309870: 22

Passende specialnøgle nr. 309840: 22

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	31 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	22
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	19 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ekstra medbringerring 309870	22
Ekstra fræsespændemøtrik 309860	22
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

## Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Medbringerring Til dorn-Ø 22 mm	309870 22
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50