


**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/16 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 271992 25/16  |
| GTIN                | 4045197654489 |
| Artikelklasse       | 21U           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Leveringsomfang:**

**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 101,5 mm

Spændeskruer til gevindplatte: 279810 2

Underlagsplatte 1,5°: 272610 1,5

Spændeskruer til underlagsplatte: 279824 1

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Passer til plattestørrelse       | 16 mm      |
| Underlagsplatte 1,5°             | 272610 1,5 |
| Spændeskruer til underlagsplatte | 279824 1   |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Spændeskruer til gevindplade   | 279810 2   |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 25 mm      |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 30 mm      |
| Skaftstørrelse                 | 25 mm      |
| Samlet længde L                | 101,5 mm   |
| Indsatstype                    | Venstre    |
| Indvendig køling               | ja         |
| Produkttype                    | Skærholder |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Skrue til underlagsplade  | 272540      |
| Spændeskruer Type 2   | 279810 2    |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500  |
| PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10                 | 674248 TX10 |
| Spændeskruer  | 272500      |
| Skrue til underlagsplade Type 1                                       | 279824 1    |
| Underlagsplade til skærholdere Hældningsvinkel 1,5 grader             | 272610 1,5  |