

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse**

**Leveringsomfang:**  
**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til gevindplade	279810 2
Spændeskruer til underlagsplade	279824 1
Underlagsplade 1,5°	272610 1,5
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Samlet længde L	97 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Skiveplade til fastspænding af drejekonsol og borestængerEL/IR Hældningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5
Spændeskruer	272500
Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500