

**Garant****Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 40 A = 130, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300885 27
GTIN	4045197285218
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.  
**GARANT** – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

**Anvendelse:**

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	21 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	33 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27

Ekstra medbringerring nr. 309870	27
Udvendig Ø D	48 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Medbringerring Til dorn-Ø 27 mm	309870 27
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
	308801 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 308785 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 308790 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm 309840 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 308610 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 308765 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40 308660 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 308806 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 308620 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 308760 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 308820 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40 308635 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 308795 40

Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm 309840 27

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm 309860 27

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M 308670 40M

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 308802 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 308650 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 308615 40