

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 0,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 32/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 4
Midterforskydning L ₃	8,9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	nej
Skaft-Ø D _s	16 mm
Hældningsvinkel	0,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 4	279810 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500