

**Garant****Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 60/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse**

**Leveringsomfang:**  
**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	29 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskrue	279810 2
Midterforskydning $L_3$	16,3 mm
Samlet længde L	250 mm
Indvendig køling	ja
Underlagsplatte 1,5°	272620 1,5
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaft- $\varnothing$ $D_5$	32 mm
Halsbredde $L_4$	25 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Spændeskruer	272500
Underlagsplade til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272620 1,5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500