

**Garant****Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Udhængslængde /  
plattestørrelse L: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med fast hældningsvinkel.****Med indvendig køling.****Anvendelse:**

Til standardgevind M20×2,5; M22×2,5 og M24×3.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	279810 5
Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	17 mm
Midterforskydning $L_3$	10,3 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer Type 5	279810 5
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200