

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 12/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	6,35 mm
Vendeplatteskrue	279810 6
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	nej
Skaft- \varnothing D_s	12 mm
Hældningsvinkel	2,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 6	279810 6
---------------------	----------

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200