

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	20 mm
Midterforskydning L_3	11,5 mm
Vendeplatteskrue	279810 5
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	180 mm
Indvendig køling	ja
Skaft- \varnothing D_s	20 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 5	279810 5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200