

**HOLEX®****Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300980 40
GTIN	4045197145604
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600; 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udvendig Ø D: 70 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 27 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 41 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 40

Ekstra medbringerring 309870: 40

Passende specialnøgle nr. 309840: 40

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	41 mm
Fræsedornslængde L <sub>3</sub> med medbringerring	27 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	40
Ekstra medbringerring 309870	40
Udvendig Ø D	70 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

## Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50

Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50