

Garant**Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 middel, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 301025 22 |
| GTIN | 4045197646019 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------|
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Dorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Fræsedornslængde L ₄ | 19 mm |
| Udragende længde, A-mål | 60 mm |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 22 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 48 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 22 mm |
| Adapter | SK 40 middel |
| Norm | DIN 6357 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fræserhovedadapter |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm | 309860 22 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |

| | |
|--|------------|
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Pasfjeder til knivhovedholdere Til dorn-Ø D1 22 mm | 309897 22 |