

**Garant****Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde /  
plattestørrelse L: 26/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med fast hældningsvinkel. HM-skaft.****Med indvendig køling.****Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	6,35 mm
Vendeplatteskrue	279810 6
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	100 mm
Indvendig køling	ja
Skaft- $\varnothing$ $D_s$	6 mm
Hældningsvinkel	2,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
--	------------

Spændeskruer Type 6	279810 6
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200