

Garant**Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 170/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 3
Mindste forborings-Ø D_{min}	39 mm
Midterforskydning L_3	21,5 mm
Plattestørrelse	22 mm
Samlet længde L	250 mm
Indvendig køling	ja
Underlagsplatte 1,5°	272626 1,5
Skrue til underlagsplatte	279824 2
Skaft-Ø D_s	32 mm
Halsbredde L_4	32 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	279824 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Spændeskruer Type 3	279810 3
Underlagsplatte til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272626 1,5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500