

Garant**Delprofilplattesæt str. 16 til rundtrådslåseringe højre, HB7010, Type: ER/IR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997 – 272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Indhold:

Delprofil DIN 7993: Nr. 271025 str. 0,4; 0,6; 0,9; 1 nr. 271035 str. 0,6; 0,9; 1
Underlægsplade: Nr. 272604 og 272624 str. S

Teknisk beskrivelse

Bearbejdningsretning	højre
Skæremateriale	HM
Type	HB7010
Noter ifølge standard	DIN 7993
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Underlagsplatte til skærholdere Hældningsvinkel S grader	272604 S
Delprofilplatte til DIN 7993 udvendig højre Indstik R 1 mm	271025 1
Delprofilplatte til DIN 7993, indvendigt højre Indstik R 0,6 mm	271035 0,6
Delprofilplatte til DIN 7993, indvendigt højre Indstik R 1 mm	271035 1
Delprofilplatte til DIN 7993 udvendig højre Indstik R 0,9 mm	271025 0,9
Underlagsplatte til borestænger Hældningsvinkel S grader	272624 S
Delprofilplatte til DIN 7993 udvendig højre Indstik R 0,4 mm	271025 0,4

Delprofilplatte til DIN 7993 udvendig højre Indstik R 0,6
mm

271025 0,6