

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 100/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L ₃	11,3 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	20 mm
Vendeplatteskrue	279810 5
Samlet længde L	150 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø D _s	16 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 5	279810 5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200