

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301010 16
GTIN	4045197285546
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT – Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	16 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	17 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	16

Udragende længde, A-mål	200 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Medbringerring Til dorn-Ø 16 mm	309870 16