

Garant**Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde /
plattestørrelse L: 22/9,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med fast hældningsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 7
Plattestørrelse	9,3 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	8 mm
Samlet længde L	87 mm
Indvendig køling	nej
Skaft- \varnothing D_s	10 mm
Hældningsvinkel	2,5 grader
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 7	279810 7
---------------------	----------

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200