

**HOLEX®****Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300880 22
GTIN	4045197145420
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

- Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
- Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600; 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, specialnøgle nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udvendig Ø D: 40 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 19 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 31 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 22

Ekstra medbringerring 309870: 22

Passende specialnøgle nr. 309840: 22

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	31 mm
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	19 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	22
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	22
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ekstra medbringerring 309870	22
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

## Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Medbringerring Til dorn-Ø 22 mm	309870 22

Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40